PRODUKTINFORMATION

DURATECH

TOP 082x80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●○○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	750 kg
Belastning ved 6 km/t	600 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1500 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,51 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	82 mm
Hjulbane bredde	80 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	82 mm
Fælgbredde	80 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D
Lejetype	6204ZV

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 082x80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606

Bestillingsnummer 00802945

Produkttegninger





