INFORMACIJE O PROIZVODU

STYLEA

5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stylea
Tip	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	80 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	160 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	75 mm
Ukupna širina	54 mm

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
Boja	Siva bela (RAL9002)
ofset	23 mm
okretni radijus	81 mm
Otpor okretanju	162 mm
Prečnik kupole	30 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Zaobilaženje
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	75 mm
Širina omotac	15 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Skverna ploča
Dužina ploče	60 mm
Širina ploče	60 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	48 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	48 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA

5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH