

KAPPA

9680TOP150P63 CL67

EAN 4031582315318

Номер на поръчката 00802123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●○○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Име на продукта | Карра |
| Тип | Въртящ се Колело |
| Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
| Товароносимост при 4 км/ч | 960 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 800 kg |
| Статичен Товароносимост | 1600 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -30 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 200 mm |
| Обща ширина | 110 mm |
| Общо тегло | 3,934 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото | Полиамид, тежък |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Цвят на Колело | Естествено бяло |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 150 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Ширина на тялото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|---|
| Материал | Чугун или ковано желязо, тежко |
| Форма Вилица | Обхват Закалено |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 58 mm |
| Радиус на завъртане | 137,5 mm |
| Интерференция при завъртане | 275 mm |
| | ✓ |
| Диаметър на купол | 111 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 135 mm |
| Ширина на плаката | 110 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

KAPPA

9680TOP150P63 CL67

EAN 4031582315318

Номер на поръчката 00802123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КАРРА

9680TOP150P63 CL67

EAN 4031582315318

Номер на поръчката 00802123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

