

# ZETA REVERSE

468STOO160P63 180°

EAN 4031582398168

Pasūtījuma numurs 00860927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●○○○○

Nodilums ●●●●●

Korozijas izturīgs ●●●○○

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Produkta nosaukums                   | Zeta reverse   |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums                          |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 800 kg   |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 640 kg   |
| Statiskā kravnesība                  | 1600 kg  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -40 °C   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C  |
| Kopējais augstums                    | 200 mm   |
| Kopējais svars                       | 3,055 kg   |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds, smags            |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano            |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni    |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga          |
| Diametrs               | 160 mm                      |
| Protektora platums     | 50 mm                       |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                 |

## KRONŠTEINIS

|                     |  |
|---------------------|--|
| Materiāls           | Tērauda loksne, ļoti smaga                         |
| Dakšas forma        | Plašs, pastiprināts                                |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Ofsets              | 55 mm  |
| Pagrieziena rādiuss | 135 mm   |
| Grozāms savienojums | 270 mm   |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |                    |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 137 mm             |
| Plāksnes platums                       | 105 mm             |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 105 mm             |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# ZETA REVERSE

468STOO160P63 180°

EAN 4031582398168

Pasūtījuma numurs 00860927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

