# KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750

Numéro de commande 09828864



## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●● |
| Bruit de mouvement | ●○○○○ |
| Usure | ●●●●● |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Kappa load |
| Capacité de charge à 4 km/h | 840 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 700 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 1680 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 170 mm |

## CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 48 mm |
| Diamètre d'encombrement | 221 mm |
| Lubrication nipple | 1 |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |

## RACCORD

| | |
|---|---|
| Longueur de la platine | 135 mm |
| Largeur de la platine | 110 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750

Numéro de commande 00838864

**Dessins du produit**






