

INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582302608

Numărul de comandă 00032977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●●

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nume produs | Integral twin |
| Tip | Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală |
| Standard | EN12531 - Roți pentru paturi de spital |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 125 kg |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 125 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 375 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 150 mm |
| Lățime totală | 63 mm |
| Greutate totală | 1,03 kg |
| Certificare | Testat și monitorizat de către TÜV Süd |

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Roată | Alb gri (RAL9002) |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 125 mm |
| Benză de rulare | 12 mm |
| Lățimea corpului | 12 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |

FURCA

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Material | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant | Rulment cu bile de precizie |
| Culoare | Alb gri (RAL9002) |
| Offset | 37,5 mm |
| Raza de pivotare | 103 mm |
| Interferență pivotantă | 206 mm |
| Diametru cupolă | 61,5 mm |

RACORD

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tip ajustare | Tijă cu Gaură pentru came pentru barele de profil |
| Diametru Șurub | 28 mm |
| Lungime Șurub | 96 mm |
| Poziția filetului Șurub | 19 mm |
| Cantitate orificii de montare Șurub | 4 |

Premiul german
pentru
DesignPremiul pentru
Design Red Dot

INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 D 9002 4XM8


EAN 4031582302608

Numărul de comandă 00032977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE



Premiul german
pentru
Design



Premiul pentru
Design Red Dot