SUPRATECH

PJP125x40-Ø 8,3, blue

EAN 4031582444216

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l’alésage	8 mm
Longueur de moyeu	45 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Supratech
Capacité de charge à 4 km/h	180 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	360 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.24 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJP125x40-Ø 8,3, blue

EAN 4031582444216

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH