

LEVINA

5377PJP125P30-13 XL 7001/3000

EAN 4031582382235

Pasūtījuma numurs 00062306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ● ● |
| Nodilums | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Levina |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnēsība pie 3 km/h | 100 kg |
| Statiskā kravnēsība | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C |
| Kopējais augstums | 161 mm |
| Kopējais platums | 59 mm |
| Kopējais svars | 0,572 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Korpusa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Materiāls | Poliāmīds |
| Dakšas forma | Plāns |
| Grozāmais gūltnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Ofsets | 38 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 130 mm |
| Grozāms savienojums | 260 mm |
| Kupola diametrs | 59 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Uzstādīšanas veids | Avēre zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 13 mm |



«Universal Design» balva



Vācijas dizaineru klubs

LEVINA

5377PJP125P30-13 XL 7001/3000


EAN 4031582382235

Pasūtījuma numurs 00062306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI



«Universal Design» balva



Vācijas dizaineru klubs