

# ALPHA

3478UFP125P62

EAN 4031582327649

Número de comanda 00026480



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●●○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	250 kg
Tracidad de carga estàtica	500 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	155 mm
Àmplia general	85 mm
Pes total	0,831 kg

## RODA

Material corporal	Poliamida
	suau
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	63 Shore A

## SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Color	Passivat blau

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	103 mm
Placa ampla	85 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

# ALPHA

3478UFP125P62

EAN 4031582327649  
 Número de comanda 00026480



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

**Achtung! Zeichnungsänderungen nur nach Freigabe!**  
**attention! amendment of drawing only after release!**

Skizzenmark 100 10216 beachten  
 Weitergabe ohne Genehmigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung und Verbreitung ist untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwahlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patente, Gebrauchsmuster oder Geschäftsgeheimnisse vorbehalten.

Notice the protective note 100 10216  
 The reproduction, distribution and utilization of the drawing as well as the communication of this content to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Allgemein		Oberfläche		Maßstab: 1:1, 1:2		mit Holz Folie versehen	
Material		Beschreibung		Verfahren		<input type="checkbox"/> Front <input type="checkbox"/> Rückseite	
3478	125P62						
		TR11457					
City	Address	Street	Phone	Fax	City	State	Zip