NOVATECH

FTF250x80-Ø80-5xØ15

EAN 4031582332124

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	80 mm
Diamètre du trou circulaire	112 mm
Diamètre du trou de fixation	15 mm
Convient pour/à	komatsu

RACCORD

Nombre de trous de fixation	5

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	9.04 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTF250x80-Ø80-5xØ15

EAN 4031582332124

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



