AGILA

2477PIP150P30-11

EAN 4031582362138

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	36 mm
Rayon d'encombrement	131 mm
Diamètre d'encombrement	262 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	185 mm
Poids	0.99 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2477PIP150P30-11

EAN 4031582362138

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit





© Copyright 2026 TENTE International GmbH