제품 정보

DURATECH

TOP082x100-Ø20

EAN 4031582452402



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	폴리아미드, 무거움
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	82 mm
트레드 폭	100 mm
차축 홀 직경	20 mm
허브 길이	102 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D
베어링 유형	6204ZV

성능

롤 성능	●●●●●
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●●●
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Duratech
하우징 유형	휠
3km/h에서의 적재 용량	900 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	1800 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.61 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP082x100-Ø20

EAN 4031582452402

제품 도면





© Copyright 2026 TENTE International GmbH