**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ**

# AGILA

## 2477UAP100R47-27-30

EAN 4031582327120



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●○○ |
| Атритація | ●●●●○ |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Agila |
| Тип | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 100 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 138 mm |
| Загальна вага | 0,94 kg |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 43,5 mm |
| Радіус повороту | 131 mm |
| Поворотне з’єднання | 262 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Захист різьби | З різьбовим поручителем |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Твердість Протектор (D) | 40 Прибережна D |

### ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Синтетичний експандер, квадрат |
| Розширювальний фітинг (мінімум) | 27 mm |
| Розширювальний фітинг (максимальне) | 30 mm |
| Підказка | Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477UAP100R47-27-30

EAN 4031582327120

**Креслення продукту**

