INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	E-Drive optima
Type	Unité motrice
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Plage de température (minimale)	5 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Largeur totale	190 mm
Poids global	3.99 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Électrique
Forme Chape	Conduire
Couleur de la chape	Zingué bleu

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roue à flasque
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Diamètre	125 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (A)	63 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	100 mm
Largeur de plaque	95 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	60 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	100 mm
Diamètre du trou de la plaque	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH