INFORMACJE O PRODUKCIE

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●●●
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●●○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Linea low height
Typ	Kółko obrotowe z Hamulec koła
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	90 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	180 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	78 mm
Szerokość całkowita	58 mm
Waga całkowita	0,25 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor	Szary biały (RAL9002)
Wysięg	23 mm
Promień działania koła	78 mm
Zasięg działania koła	156 mm
Średnica kopuły	30 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	15 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień	8 mm

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Rysunki produktu



Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

© Copyright 2026 TENTE International GmbH