INFORMAÇÕES DO PRODUTO

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●●○
Ruído de movimento	●●●●○
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	E-Drive optima
Tipo	Unidade de acionamento
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Intervalo de temperatura (mínimo)	5 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Largura geral	190 mm
Peso geral	3,99 kg

SUPORTE

Material da caixa	Elétrico
Em Forma de Garfo	Drive
Cor	Passivada a azul

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Rolamento	Roda com flange
Cor da Roda	Cinzento prateado (RAL7001)
Diâmetro	125 mm
Largura do corpo	40 mm
Dureza do Piso (A)	63 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	100 mm
Largura da placa	95 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	60 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	100 mm
Diâmetro do furo da placa	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH