


E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	E-Drive ultimate
Tipo	Unità motore
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Intervallo di temperatura (minimo)	5 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Larghezza complessiva	190 mm
Peso complessivo	8,23 kg
Lunghezza	Max. 315 mm (rilascio di emergenza azionato)
Diametro ruota	125 mm, limite di usura Å 115 mm
Battistrada ruota	Gomma piena, antitraccia, Shore A 63
Larghezza ruota	35 mm
Larghezza	178 mm
Forza di spinta massima	32
Forza di sollevamento massima / forza di pressione di contatto	400
Altezza nella posizione iniziale	140 mm
Altezza di installazione	170 mm
Rilascio di emergenza	Meccanico
Tipo di protezione	IPX4 (schizzi d'acqua da tutti i lati, tutte gli spinotti collegati)
Temperatura ambiente consentita	Temperatura di esercizio da 5 Å°C a 40 Å°C, umidità dell'aria 90%, senza condensa
Peso	8 kg
Velocità massima	4 km/h
Altezza da terra	30 mm
Disuniformità del terreno (minima)	-15 mm
Disuniformità del terreno (massimo)	15 mm
Temperatura di conservazione consentita (minima)	-10 °C
Temperatura di conservazione consentita (massima)	45 °C

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Numero d'ordine 00066143

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Elettrico
Forma della forcella	Guida
Colore	Passivato blu

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Ruota flangiata
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	63 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
-------------------	----------------------



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Numero d'ordine 00066143
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

