BASETECH

POO080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Numéro de commande 00002750



ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	34 mm
Diamètre de l'alésage	12.1 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Basetech
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.06 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

BASETECH

POO080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Numéro de commande 00002759

Dessins du produit

