

KAPPA

9680SFP200P63 CL67

EAN 4031582367010

Número de comanda 00838215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte | Kappa |
| Tipus | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 600 kg |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 500 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 1000 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C |
| Alçada total | 245 mm |
| Àmplia general | 110 mm |
| Pes total | 6,506 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|---|
| Material corporal | Acer, pesada |
| | suau |
| Material de la banda de rodadura | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Eix | Estirada de nou |
| Roda de color | Grey / No Marcatge |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 200 mm |
| Banda de rodadura ample | 50 mm |
| Corporació ample | 50 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 67 Shore A |

SUPORT

| | |
|----------------------|--|
| Material | ferro fos o ferro forjat, pesat |
| Forquilla Forma | Ample, Reforçat |
| Scamiento giratorio | Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 59 mm |
| Scio de giro | 160 mm |
| Sterferencia de giro | 320 mm |
| | ✓ |
| Dome Dictel | 111 mm |

KAPPA

9680SFP200P63 CL67

EAN 4031582367010

Número de comanda 00838215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FITACIÓ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 135 mm |
| Placa ampla | 110 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 75 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 105 mm |
| Placa de diàmetre | 11 mm |

KAPPA

9680SFP200P63 CL67

EAN 4031582367010
Número de comanda 00838215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

