제품 정보

ZETA STAINLESS

8671UFX160P63

EAN 4031582313673



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●●●
움직임 소음	●●●●●
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●●●

핵심 속성

제품명	Zeta stainless
하우징 유형	방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	300 kg
6km/h에서의 적재 용량	240 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	예
정지 중 하중용량	600 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
총높이	200 mm
전체 너비	96 mm
전체 체중	3.1 kg

하우징

주택 자재	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한 강화
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	스테인리스 스틸
오프셋	55 mm
회전 반경	135 mm
회전 간섭	270 mm
돔 직경	96 mm

휠

Tread hardness	부드러운
차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	탄성 타이어, 비표시, 가황
베어링	정밀 볼 베어링 , 밀봉된
차축	너트로 고정
휠 색상	회색 / 표시 없음
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	160 mm
트레드 폭	46 mm
차체 너비	46 mm
트레드의 경도(A)	64 Shore A

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	105 mm
플레이트 홀 길이(최소)	74 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	74 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA STAINLESS


8671UFX160P63


EAN 4031582313673

주문 번호 00829526

Product Drawings







© Copyright 2026 TENTE International GmbH