

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху | ● ● ● ● ○ |
| Атритація | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|--|---|
| Назва продукту | Integral assist |
| Тип | Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напрямку |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 150 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Сумісне з WeAssisti | 1 |
| Статичний Вантажопідйомність | 450 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 183 mm |
| Загальна ширина | 110,5 mm |
| Загальна вага | 5,01 kg |
| Тип захисту | IPX6 (тільки для електронних компонентів при встановленні) |
| Допустима температура навколишнього середовища | Робоча температура від 5 °C до 40 °C, вологість повітря 20% - 80% |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Поворотний вузол | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір | Сіро-білий (подібний RAL9002) |
| Офсет (Зсув) | 40 mm |
| Радіус повороту | 115 mm |
| Поворотне з'єднання | 230 mm |
| Діаметр ковпачка | 110,5 mm |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Сталь, залізо |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
| Носіння | Двигун Хаб ого |
| Колір Протектор | Срібно-сірий (RAL7015) |
| Захист різьби | Вбудований різьбовий поручитель |
| Діаметр | 150 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Твердість Протектор (A) | 85 Прибережна A |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------|--|
| Тип налаштування | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія |
|------------------|--|



Нагорода
Red Dot
Дизайн
Award

INTEGRAL ASSIST


ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405

Номер замовлення 900000050
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Нагорода
Red Dot
Дизайн
Award

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405

Номер замовлення 900000050



Нагорода
Red Dot
Дизайн
Award