

## ZETA

4681IFP250P63 lever-XL

EAN 4031582399875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Rullja veikspēja     | ● ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis    | ● ● ● ● ●   |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Zeta                                             |
| Korpasa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums                  |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 500 kg                                           |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 400 kg                                           |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                                               |
| Statiskā krāvēsība                   | 1000 kg                                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C                                            |
| Kopējais augstums                    | 290 mm                                           |
| Kopējais platums                     | 96 mm                                            |
| Kopējais svars                       | 4,89 kg                                          |

## KRONŠTEINIS

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Tērauda loksne, ļoti smaga                         |
| Dakšas forma        | Plaša, pastiprināta                                |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacikstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu                                   |
| Ofsets              | 55 mm                                              |
| Grozāms savienojums | 230 mm                                             |
| Kupola diametrs     | 96 mm                                              |

## RITENIS

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Tread hardness         | mīksts                                        |
| Korpasa materiāls      | Alumīnijs                                     |
| Protektora materiāls   | Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione              |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni                      |
| Ritenis krāsa          | Pelēks / bez marķējuma                        |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga                            |
| Diametrs               | 250 mm                                        |
| Protektora platums     | 50 mm                                         |
| Korpasa platums        | 50 mm                                         |
| Protektora cietība (A) | 67 Krasts A                                   |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 137 mm             |
| Plāksnes platums                       | 105 mm             |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 75 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# ZETA

4681IFP250P63 lever-XL

EAN 4031582399875

Pasūtījuma numurs 00860948

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

