AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783

Numéro de commande 00024276



CHAPE

Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	77 mm
Diamètre d'encombrement	155 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	19 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	69 mm
Poids	0.26 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783

Numéro de commande 00034276

Dessins du produit



