ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

AGILA TWIN

2975PJO050P30-11

EAN 4031582302806



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila twin
Тип	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	75 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	150 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	69 mm
Загальна ширина	57 mm
Загальна вага	0,24 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	25 mm
Радіус повороту	77 mm
Поворотне з’єднання	155 mm
Діаметр ковпачка	53 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	19 mm
Ширина тіла	19 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA TWIN

2975PJO050P30-11

EAN 4031582302806

Номер замовлення 00031646

Креслення продукту



