

## ALPHA

3478DVJ100P62

EAN 4031582306323



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja   | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Alpha                           |
| Korpusa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis        |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 70 kg                           |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Nē                              |
| Statiskā kravnesība                  | 140 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C                           |
| Kopējais augstums                    | 128 mm                          |
| Kopējais platums                     | 85 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,6 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, smaga |
| Dakšas forma      | Plaša                 |
| Krāsa             | Pasivēts ar zilu      |

## RITENIS

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Korpusa materiāls      | Lokšņu tērauds           |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, melna      |
| Gūltnis                | Cuscinetto a rulli       |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa          | Pasivēts ar zilu         |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu        |
| Diametrs               | 100 mm                   |
| Protektora platums     | 30 mm                    |
| Korpusa platums        | 30 mm                    |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A              |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 103 mm             |
| Plāksnes platums                       | 85 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 77 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 60 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 77 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 9 mm               |

# ALPHA

3478DVJ100P62

EAN 4031582306323

Pasūtījuma numurs 00001363  
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

