INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# DURATECH

## TOP 082x80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●●● |
| Rumore | ●●○○○ |
| Attrito | ●●●●● |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Duratech |
| Tipo | Ruota |
| Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
| Portata a 4 km/h | 750 kg |
| Portata a 6 km/h | 600 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 1500 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -40 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Peso complessivo | 0,51 kg |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Poliammide, pesante |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota | Bianco naturale |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 82 mm |
| Larghezza battistrada | 80 mm |
| Asse diametro del foro | 20 mm |
| Lunghezza mozzo | 82 mm |
| Larghezza corpo | 80 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |
| Tipo di cuscinetto | 6204ZV |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# DURATECH

## TOP 082x80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606

Numero d'ordine 00802945

**Disegni del prodotto**







