INFORMAÇÕES DO PRODUTO

PURETECH

PVR160x40-Ø15 HL58

EAN 4031582442250



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha sólida, preta
Rolamento	Rolamento
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	160 mm
Largura do Piso	40 mm
Diâmetro do furo do eixo	15 mm
Comprimento do cubo	58 mm
Dureza do Piso (A)	85 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Puretech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	135 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	270 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,84 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH