INFORMACIÓ DE PRODUCTE

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●●○
El soroll del moviment	●●●●○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	E-Drive optima
Tipus	Unidad de accionamiento
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Temperatura (mínim)	5 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Àmplia general	190 mm
Pes total	3,99 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Electricitat
Forquilla Forma	Conducció
Color	Passivat blau

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Roda amb pestanya
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Diametralització	125 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	63 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	100 mm
Placa ampla	95 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	100 mm
Placa de diàmetre	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH