SUPRATECH

PJP 050x18-Ø6,2 HL22

EAN 4031582409130

Numéro de commande 00061242



ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	18 mm
Diamètre de l'alésage	6.2 mm
Longueur de moyeu	22 mm
Largeur du corps de roue	18 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Supratech
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.05 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

SUPRATECH

PJP 050x18-Ø6,2 HL22

EAN 4031582409130

Numéro de commande 00061242

Dessins du produit

