INFORMACIJE O PROIZVODU

AGILA

2477PIP150P30-11

EAN 4031582362138



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	80 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	160 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	185 mm
Ukupna težina	0.99 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	36 mm
okretni radijus	131 mm
Otpor okretanju	262 mm

TOCAK

Tread hardness	mekan
Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	75 Šor A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	11 mm
Savet	Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2477PIP150P30-11

EAN 4031582362138

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda





© Copyright 2026 TENTE International GmbH