

# ALPHA

3472PVR160P63

EAN 4031582304916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha                                                        |
| Type                         | Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting                                |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 135 kg                                                       |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                                          |
| Roestvrij                    | Nee                                                          |
| Statisch Draagvermogen       | 270 kg                                                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                                                       |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                                                        |
| Totale hoogte                | 200 mm                                                       |
| Totaal gewicht               | 2,34 kg                                                      |

## VORK

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zwaar       |
| Vork Vorm                  | Breed                   |
| Zwenklager                 | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd      |
| Offset                     | 55 mm                   |
| Zwenk radius               | 135 mm                  |
| Uitzwenking                | 270 mm                  |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen           |
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, zwart   |
| Lager                         | Rollager                |
| As                            | Vastgeschroefd met moer |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter                      | 160 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 40 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 85 Shore A              |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 137 mm             |
| Breedte plaat                      | 105 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 105 mm             |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm              |

# ALPHA

3472PVR160P63

EAN 4031582304916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Producttekeningen

