LINEA

5947UAP150P30-13

EAN 4031582408454

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	52 mm
Rayon d'encombrement	156 mm
Diamètre d'encombrement	312 mm
Diamètre du dôme	56 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	22 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	13 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea
Capacité de charge à 3 km/h	130 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	260 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	170 mm
Largeur totale	89 mm
Poids	1.25 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LINEA

5947UAP150P30-13

EAN 4031582408454

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



