PRODUKTINFORMATION

AGILA STAINLESS

7478PJC125P50

EAN 4031582350029



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila stainless
Type	Fast Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Ja
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	160 mm
Samlet bredde	60 mm
Samlet vægt	0,64 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Rustfri stål, medium
Gaffel Form	Bred
Farve	Rustfri stål
Dome-diameter	60 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Præcisionskugleleje, Rustfri
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Fælgbredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	77 mm
Pladebredde	67 mm
Længde på pladehul (minimum)	46,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)	51,5 mm
Pladehulbredde (minimum)	56 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	61,5 mm
Pladehullets diameter	8,5 mm
Tip	Langsidet af pladen 90° uden for sporet.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA STAINLESS


7478PJC125P50


EAN 4031582350029

Bestillingsnummer 00037233

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH