ELASTECH HEAT

IDG100x35-Ø8 (DSG)

EAN 4031582382594



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	45 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech heat
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	250 °C
Poids	0.35 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH HEAT

IDG100x35-Ø8 (DSG)

EAN 4031582382594

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH