TERMÉKINFORMÁCIÓK

GALEA

5077PJP125P30-12

EAN 4031582379150



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●●○
Mozgás zajkibocsátása	●●●●○
Kopás	●●●●○
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Galea
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,56 kg
Teljes szélesség	66 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	258 mm
Kupola átmérője	59 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	12 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA


5077PJP125P30-12

EAN 4031582379150

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok





© Copyright 2026 TENTE International GmbH