# AGILA

## 2477DYK075R47-36-40

EAN 4031582341621

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



### CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 24 mm |
| Rayon d'encombrement | 80 mm |
| Diamètre d'encombrement | 160 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du bandage | 25 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Fixation expansible (minimum) | 36 mm |
| Fixation expansible (maximum) | 40 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila |
| Capacité de charge à 3 km/h | 55 kg |
| Conducteur d'électricité | yes |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 110 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 103 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2477DYK075R47-36-40

EAN 4031582341621

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Dessins du produit**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH