

# INTEGRAL TWIN

2946USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 제품명            | Integral twin       |
| 하우징 유형         | 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터   |
| 표준             | EN12531 - 병원 베드 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 150 kg              |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 150 kg              |
| 전기 전도성         | 예                   |
| 스테인리스          | 아니요                 |
| 정지 중 하중용량      | 450 kg              |
| 온도 범위(최소)      | -25 °C              |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C               |
| 총높이            | 175 mm              |
| 전체 너비          | 75 mm               |
| 전체 체중          | 1.38 kg             |
| 인증             | TÜV Süd 로 시험 및 모니터링 |

## 하우징

|         |                  |
|---------|------------------|
| 주택 자재   | 강판, 중            |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징         |
| 스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링         |
| 색상      | 그레이 화이트(RAL9002) |
| 오프셋     | 45 mm            |
| 회전 반경   | 124 mm           |
| 회전 간섭   | 248 mm           |
| 돔 직경    | 70 mm            |

## 휠

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드             |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링, 밀봉된     |
| 휠 색상       | 그레이 화이트(RAL9002)  |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함          |
| 직경         | 150 mm            |
| 트레드 폭      | 15 mm             |
| 차체 너비      | 15 mm             |
| 트레드의 경도(A) | 91 Shore A        |
| 트레드의 경도(D) | 40 Shore D        |

## 피팅

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 피팅 유형       | 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템, 짧은 버전               |
| 볼트 직경       | 32 mm                                    |
| 볼트 길이       | 51 mm                                    |
| 볼트 나사산 위치   | 7 mm                                     |
| 볼트 장착 구멍 수량 | 4                                        |
| 힌트          | 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되어야 합니다. |



독일 디자인  
인 어워드



레드닷 디자인  
어워드

# INTEGRAL TWIN

2946USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340501

주문 번호 00060939  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

