TERMÉKINFORMÁCIÓK

AGILA TWIN

2975PJO050P40

EAN 4031582302813



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●●○
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila twin
Ház típusa	Kerékfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	75 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	150 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,28 kg
Teljes szélesség	57 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Ikerkerekes villa
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzivált
Ellensúlyoz	25 mm
Körbeforgás	155 mm
Kupola átmérője	53 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágy	Siklócsapágy
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	19 mm
Test szélessége	19 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Négyszögletes talplemez
Talplemez hossza	60 mm
Talplemez szélessége	60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	38 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	48 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	38 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	48 mm
Tengely furat átmérője	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA TWIN


2975PJO050P40


EAN 4031582302813

Rendelési szám 00031645

Termékrajzok







© Copyright 2026 TENTE International GmbH