INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ELASTECH

IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●○○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	500 kg
Capacité de charge à 6 km/h	400 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	2,37 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Aluminium
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Gris / non marquant
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280

Numéro de commande 00838557

Dessins du produit




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366780

Numéro de commande 00838557



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH