PRODUKTINFORMATION

DURATECH

TOP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322736



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	25 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D
Lejetype	6205

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●○○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	1200 kg
Belastning ved 6 km/t	1000 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1600 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	1,6 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322736

Bestillingsnummer 00802937

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 200x50-Ø25-HL60

EAN 4031582322736

Bestellingnummer 00302937



© Copyright 2026 TENTE International GmbH