

## DELTA

3642ITP125P63 F.D-LOCK

EAN 4031582337419  
Bestelnummer 00833694

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Productnaam                  | Delta                                                        |
| Behuizingstype               | Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting                                |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 500 kg                                                       |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 400 kg                                                       |
| Statisch Draagvermogen       | 1000 kg                                                      |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                                                       |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                                                        |
| Totale hoogte                | 178 mm                                                       |
| Totale breedte               | 94 mm                                                        |
| Totaal gewicht               | 2,958 kg                                                     |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Aluminium               |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten   |
| Lager                         | Precisiekogellagers     |
| As                            | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel                    | Honinggeel (RAL1005)    |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter                      | 125 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                   |
| Breedte wielkern              | 50 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A              |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D              |

## VORK

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, zwaar   |
| Vork Vorm       | Breed, versterkt    |
| Zwenklager      | Precisiekogellagers |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd  |
| Offset          | 55 mm               |
| Zwenk radius    | 117,5 mm            |
| Uitzwenking     | 235 mm              |
| Diameter koepel | 94 mm               |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 137 mm             |
| Breedte plaat                      | 105 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 105 mm             |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm              |

# DELTA

3642ITP125P63 F.D-LOCK

EAN 4031582337419  
Bestelnummer 00833694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

