

# DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Bestelnummer 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Delta twin                    |
| Type                         | Zwenkwiel                     |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 400 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch Draagvermogen       | 800 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -30 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totale hoogte                | 111,5 mm                      |
| Totale breedte               | 92 mm                         |
| Totaal gewicht               | 1,93 kg                       |

## VORK

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel                   |
| Zwenklager                 | Precisiekogellagers                |
| Kleur                      | Transparante Coating               |
| Offset                     | 25 mm                              |
| Zwenk radius               | 62 mm                              |
| Uitzwenking                | 124 mm                             |
| Diameter koepel            | 73 mm                              |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Staal, ijzer            |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten   |
| Lager                         | Precisiekogellagers     |
| As                            | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel                    | Honinggeel (RAL1005)    |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes         |
| Diameter                      | 65 mm                   |
| Breedte Loopvlak              | 30 mm                   |
| Breedte wielkern              | 30 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A              |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D              |

## BEVESTIGING

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Type bevestiging                   | Vierkante plaat |
| Lengte plaat                       | 100 mm          |
| Breedte plaat                      | 100 mm          |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 63 mm           |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 78 mm           |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 63 mm           |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 78 mm           |
| Diameter bevestigingsgat           | 10,5 mm         |

# DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Bestelnummer 00800241

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

