E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PERFORMANCE	
Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE	
Nom du produit	E-Drive optima
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	5 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Largeur totale	190 mm
Poids	3.99 kg

ROUE	
Diamètre	125 mm
Largeur du corps de roue	40 mm

RACCORD	
Longueur de la platine	100 mm
Largeur de la platine	95 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	100 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH