INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# ZETA

## 4688ITP125P63 soft cv

EAN 4031582337549



A imagem pode diferir do produto original

### DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●●○ |
| Desgaste | ●●●●○ |
| Resistência à corrosão | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Zeta |
| Tipo | Rodízio fixo |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 400 kg |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 320 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 800 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 164 mm |
| Largura geral | 117 mm |
| Peso geral | 1,81 kg |

### SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Folha de aço, muito pesada |
| Em Forma de Garfo | Amplo, Reforçado |
| Cor | Passivada a azul |

### RODA

| | |
|---|---|
| Tread profile | convexo |
| Tread hardness | macio |
| Material do centro da roda | Alumínio |
| Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Eixo | Aparafusado com porca |
| Cor da Roda | “Traffic grey A” (RAL7042) |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 125 mm |
| Largura do Piso | 50 mm |
| Largura do corpo | 50 mm |
| Dureza do Piso (A) | 80 Shore A |

### ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 137 mm |
| Largura da placa | 117 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ZETA

## 4688ITP125P63 soft cv

EAN 4031582337549

Número de encomenda 00838073

**Desenhos do produto**







