PRODUKTINFORMATION

# AGILA

2471PJO125R05-28

EAN 4031582301380



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Agila |
| Type | Drejeligt Hjul med Retningsbremse |
| Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
| Belastning ved 3 km/t | 100 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 200 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 163 mm |
| Samlet vægt | 1,08 kg |

## GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Stålplade, medium |
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 41 mm |
| Udfaldsradius | 131 mm |
| Udfaldsdiameter | 262 mm |

## HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polypropylen |
| Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
| Leje | Glideleje |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 125 mm |
| Hjulbane bredde | 32 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |

## MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Solid Stift, rund |
| Boltdiameter | 28 mm |
| Boltlængde | 45 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2471PJO125R05-28

EAN 4031582301380

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Produkttegninger**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH