

AGILA

2477PJP150P50

EAN 4031582050691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Krāvnese pie 3 km/h | 100 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā krāvnese | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 185 mm |
| Kopējais platums | 60 mm |
| Kopējais svars | 1,02 kg |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plaša |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 36 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm |
| Grozāms savienojums | 262 mm |
| Kupola diametrs | 60 mm |

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 150 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Korpusa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 77 mm |
| Plāksnes platums | 67 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 46,5 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 51,5 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 56 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 61,5 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 8,5 mm |

AGILA

2477PJP150P50

EAN 4031582050691

Pasūtījuma numurs 00006886
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

