GALEA

5075PJP100P30-10

EAN 4031582379266



CHAPE

Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	128 mm
Diamètre d'encombrement	256 mm
Diamètre du dôme	59 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	30 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Galea
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	139 mm
Largeur totale	66 mm
Poids	0.48 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA


5075PJP100P30-10

EAN 4031582379266

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit





© Copyright 2026 TENTE International GmbH