INFORMACE O PRODUKTU

ICS

5327XSX125R05-18x62

EAN 4031582367720



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●●○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	ICS
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ano
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	162 mm
Celková hmotnost	0,76 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Úzké
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Vyosení	38 mm
Průměr otáčení	259 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Ochranná krytka	Integrovaný chránič nitě
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)	40 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu	18 mm
Délka čepu	62 mm

Ocenění
IF Design
Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS

5327XSX125R05-18x62

EAN 4031582367720

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu



Ocenění
IF Design
Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH