

## LINEA CLINIC

5946UAP150R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348378



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Linea clinic                                  |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno totale centralizzato |
| Standard                            | EN12531 - Ruote per letti ospedalieri         |
| Portata a 3 km/h                    | 150 kg                                        |
| Portata a 4 km/h                    | 150 kg                                        |
| Elettricamente conduttivo           | No                                            |
| Inossidabile                        | No                                            |
| Portata statica                     | 450 kg                                        |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                                        |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                                         |
| Altezza totale                      | 155 mm                                        |
| Larghezza complessiva               | 71 mm                                         |
| Peso complessivo                    | 1,03 kg                                       |
| Certificazione                      | Testato e monitorato da TÜV Süd               |

## SUPPORTO

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materiale di costruzione  | Poilammide                       |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato               |
| Cuscinetto del supporto   | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore                    | Grigio bianco (RAL9002)          |
| Disassamento              | 47,5 mm                          |
| Raggio di piroettamento   | 127 mm                           |
| Ingombro di piroettamento | 254 mm                           |
| Diametro cuffia superiore | 45,5 mm                          |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                       |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato           |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota                | Grigio bianco (RAL9002)          |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 150 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 15 mm                            |
| Larghezza corpo             | 15 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                       |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D                       |

## FISSAGGIO

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta |
| Diametro bullone  | 32 mm                                                    |
| Lunghezza bullone | 42 mm                                                    |

Club del  
progettista  
tedescoPremio  
InterzumPremio di  
Design IF

# LINEA CLINIC



5946UAP150R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348378

Numero d'ordine 00034521  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Club del  
progettista  
tedesco



Premio  
Interzum



product  
design  
award

Premio di  
Design IF