PRODUCTINFORMATIE

ICS

5328PJP100P50 7001

EAN 4031582030549



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam	ICS
Type	Bokwiel
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	141 mm
Totale breedte	52 mm
Totaal gewicht	0,5 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Diameter koepel	52 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Geïntegreerde garenbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	77 mm
Breedte plaat	67 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	46,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	51,5 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	56 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	61,5 mm
Diameter plaatgat	8,5 mm

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5328PJP100P50 7001

EAN 4031582030549

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen





IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH